

NEBULIZADOR SUPER AROMATIZADOR 1000



FICHA TECNICA

PRODUCTO:

Dimensiones : 275 x 350 x 80

Corriente : 220 / 50 Hz

Tamaño de partícula : 01 Micrón

Area difusión : 500 metros cúbicos (200 mts. Cuadrados aprox.)

Color y tipo : Negro y montable

Capacidad envase : 500 ml

PROGRAMACION

🕒 Poner Hora

Se debe mantener presionada flecha horizontal > aproximadamente 20 segundos hasta que empiece a parpadear y luego con las flechas se procede a poner hora del día (tiene solamente formato de 24 horas). El cursor se mueve hacia el lado derecho y los cambios de hora hacia arriba. Una vez finalizada la puesta de hora, apretar ENTER y listo.

🕒 Horas de Función

Horarios en que el equipo va a trabajar (Recomendable no más de 10 horas diarias) Presionar SET y con las flechas poner los horarios a trabajar. El equipo tiene 10 programas que se pueden realizar, como por ejemplo.

Programa 1 Desde las 08 AM hasta las 13 Horas.

Programa 2 Desde las 14 horas hasta las 19 horas.

Programa 3 Desde las 22 horas hasta 02 Horas y así sucesivamente.

En el caso de la Autopista solo se usará **programa 1** entre las 08 y las 18 Horas.

Con SET es bueno revisar que todos los otros programas del 02 al 10 estén en cero.

🕒 Tiempos de Difusión

En este ítem vamos a seleccionar los tiempos de difusión y pausa del equipo. Al presionar > una vez, empezará el modo programación con los cursores. En la segunda línea digital indicará el tiempo de difusión (30 segundos sugeridos) y en la tercera línea indicará tiempo de descanso o pausa (60 segundos sugeridos)

Nebulizador cubre de metro cuadrado a metro cúbico, se conecta a la red de energía

Llamanos al Fono: + 56 2 2848 2917 / correodeventas@aromclean.cl